








副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△1				
△				



11	プラ受け	PP樹脂	8	ライトグレー
10	回転取っ手	PA6	1	茶色
9	気密パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
8	気密パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
7	補強 460	SPCC 1.2 t	1	粉体塗装
6	内枠コーナー	PP樹脂	4	茶色
5	外枠コーナー	PP樹脂	4	茶色
4	パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
3	内枠床材押え枠460	PP樹脂	1	ライトグレー
2	内枠 460	アルミ A6063S-T5	4	ブロンズ
1	外枠 460	アルミ A6063S-T5	4	ブロンズ
図番	品名	材質	数量	
日付 H30.4		尺度 1:5		
設計 園原 製図 園原		照査 検図		
		品名 らくらく気密床下点検口		
株式会社				図番 STY00233




副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△1				
△				



11	プラ受け	P P樹脂	8	ライトグレー
10	回転取っ手	PA6	1	茶色
9	気密パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
8	気密パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
7	補強 606	SPCC 1.2 t	1	粉体塗装
6	内枠コーナー	P P樹脂	4	茶色
5	外枠コーナー	P P樹脂	4	茶色
4	パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
3	内枠床材押え枠606	P P樹脂	1	ライトグレー
2	内枠 606	アルミ A6063S-T5	4	ブロンズ
1	外枠 606	アルミ A6063S-T5	4	ブロンズ

図番	品名	材質	数量
日付	尺度	品番	
H30.4	1:5	SFK 606B	
設計	園原	照査	品名
製図	園原	検図	らくらく気密床下点検口
株式会社			図番
サマキ			STY00235




副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△1				
△				



11	プラ受け	P P樹脂	8	ライトグレー
10	回転取っ手	PA6	1	ライトグレー
9	気密パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
8	気密パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
7	補強 460	SPCC 1.2 t	1	粉体塗装
6	内枠コーナー	P P樹脂	4	ライトグレー
5	外枠コーナー	P P樹脂	4	ライトグレー
4	パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
3	内枠床材押え枠460	P P樹脂	1	ライトグレー
2	内枠 460	アルミ A6063S-T5	4	シルバー
1	外枠 460	アルミ A6063S-T5	4	シルバー

図番	品名	材質	数量
日付	尺度	品番	
H30.4	1:5	SFK 460S	
設計 園原	照査	品名	
製図 園原	検図	らくらく気密床下点検口	
株式会社		図番	STY00234

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△1				
△				



11	プラ受け	P P樹脂	8	ライトグレー
10	回転取っ手	PA6	1	ライトグレー
9	気密パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
8	気密パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
7	補強 606	SPCC 1.2 t	1	粉体塗装
6	内枠コーナー	P P樹脂	4	ライトグレー
5	外枠コーナー	P P樹脂	4	ライトグレー
4	パッキン	EPDM発泡	4	ブラック
3	内枠床材押え枠606	P P樹脂	1	ライトグレー
2	内枠 606	アルミ A6063S-T5	4	シルバー
1	外枠 606	アルミ A6063S-T5	4	シルバー

図番	品名	材質	数量
日付	尺度	品番	
H30.4	1:5	SFK 606S	
設計 園原	照査	品名	
製図 園原	検図	らくらく気密床下点検口	
株式会社 サマキ		図番	STY00236