

『バンッ！』と響く大きな戸当たり音が消える。
戸の開け閉めを、ゆっくり静かに…



静かに！

ドア音ケア

日本製

ゆっくり静かに…
《閉め切り/開け切り》の両方を静音化！

設置イメージ(右開き戸の場合)


製品仕様／特徴

ドア音ケア


- 室内用／引き戸用 ソフトクローザー
※浴室には設置しないでください。劣化を早める原因となります。
- 主な材質:ABS樹脂
- 色(3色):ディーブラウン／オフホワイト／セピアブラウン
- 戸車付き木製引き戸にご使用ください。
・戸の重量目安:20kg以下／現在ご使用中の戸にも取付けできます。
・本品を取付ける前よりも、戸を開けるのが多少重たくなります。
・詳細は、【使用できる戸の種類について】の欄をご参照ください。
- コンパクトでシンプルなデザインなので目立たずスッキリ納まります。
- 両面テープで貼るだけのスピード施工／建具への加工が不要
- 内蔵ダンパー & スプリングにより、『ゆっくり静か』に戸をクローズ！
・戸の速度を緩和 ⇒ ゆっくり引込み ⇒ 静音で閉め切ります。
・《閉め切り/開け切り》の両方を静音化します。
・開閉動作検証は、20万回をクリアしています。(社内試験)
- 戸開き勝手の確認が不要／左右共に取付け可能
- 製品紹介の動画が視聴できます。… 下のQRコードを読み取ってください。



型番	色	内箱入数	外箱入数
SC-100 DB	ディーブラウン	1台	20台
SC-100 WH	オフホワイト		
SC-100 SB	セピアブラウン		



■本体サイズ(単位mm)



■ストッパーサイズ(単位mm)

《閉め切り時》



《開け切り時》



●《閉め切り/開け切り》の両方を静音化します。

《左開き戸》



《右開き戸》



●戸開き勝手は、左右どちらでも取付けできます。

■ ディープブラウン(SC-100 DB)
ダーク系の戸にマッチします。



■ オフホワイト(SC-100 WH)
ホワイト系の戸にマッチします。



■ セピアブラウン(SC-100 SB)
ナチュラル系の戸にマッチします。



カラーマッチングのイメージ/ドア音ケア(各色)

製品仕様／特徴

使用できる戸の種類について

【戸の種類】戸車付き木製引き戸 … 現在ご使用中の戸にも取付けできます。

【引き戸のタイプ】《片引き戸》《引き違い戸》

※以下のタイプには使用できません。

＜引分け戸＞ ＜引込み戸＞ ＜吊り戸＞

【戸の動作】スムーズに開け閉めできるもの

【戸開き方向】左右勝手どちらでも取付けできます。


【戸の重量(目安)】20kg以下

【上枠の残り寸法(※)】戸の表面から18mm以上


【ご注意】

- ・本品を取付ける前よりも、戸を開けるのが多少重くなります。
- ・引っ掛かりがあったりスムーズに開け閉めできない戸の場合、正常に動作しないことがあるのでご注意ください。
- ・戸の開閉走行時に必要な力の目安:0.7kgf以下
- ・貼付け面の素地の状態によっては、両面テープ止めだけで《建具側に上手く付かない》ことがあります。その場合は、ネジ止めを追加して設置することもできます。 ※ネジは別途ご用意ください。


《片引き戸》



《引き違い戸》



(※)は<戸の表面>～<上枠の表面>までの寸法
18mm以上必要



【設置イメージ】… <右開き戸>の場合の例です。

①製品本体:1個(戸の表面) / ②ストッパー:2個(上枠の下面)

取付手順




手順書を当てて、取付位置の目印をつける。



工具(付属品)を目印に合わせる。



ストッパーベース(閉側)を固定。



本体のカバーを外す。



工具に本体を位置合わせしながら本体を固定。




引き戸を全開にする。



工具を使用して、ストッパーベース(開側)を固定。



開/閉各々のストッパーをネジ止めで固定。



本体カバーを取付れば、設置完了。