

対面壁に設置した棚柱を利用して
衣類掛けパイプをつくるアイテム。



安全荷重
25kg
1個あたり

Wベース 日本製



設置イメージ(衣類掛けパイプの例)



製品仕様／特徴

- 室内用／SUS棚柱用 Wベース
- 主な材質：アルミ製／ABS樹脂
- 色：シルバー（アルミ製地色）／ホワイト（樹脂色）
- 安全荷重：25kg（1個あたり）
- 対面壁に設置した棚柱（4本）に対し、Wベースを2個使用します。
 - ・別売のSUS棚柱／パイプハンガー（CC-102）と合わせてご使用ください。
 - ・SUS棚柱／パイプハンガーについては、《各々の製品ページ》をご参照ください。
- 棚柱に引っ掛けてロックするだけ。…簡単に着脱できます。
- 棚柱の設置間隔にジャストフィットします。…スライド調整＆ロック機能付
- 取付け高さが調整できるので、とても便利。…15mm間隔




別売品：SUS棚柱（各種）／パイプハンガー（CC-102）


■取付条件




■取付手順



①棚柱の穴に爪を挿入。




②矢印の方向へ下ろす。



③ロックボタンを押して完了。

型番	色	内箱入数	外箱入数
CC-101	シルバー	1個	20箱



Wベースと組合わせて使用するアイテム。
シンプルなデザインのパイプ受けです。

03
Coconi



安全荷重
50kg
2個使用時
(パイプ重量含む)




パイプハンガー

日本製

設置イメージ(Wベースとの組合わせ例)


製品仕様／特徴

- 室内用／Wベース用 パイプ受け(2個入りセット)
- 材質: PC樹脂／エラストマー樹脂
- 色: ホワイト
- 安全荷重: 50kg(2個使用時／パイプ重量含む)
- Wベースと組合わせて使用します。
 - ・Wベースについては、《Wベース製品ページ》をご参照ください。
 - ・パイプは、別途ご用意ください。… 適合パイプ: 外径 $\phi 32\text{mm}$
- 取付けが簡単で、パイプをしっかり保持します。
- 取付手順





対面壁に設置した棚柱(4本) + Wベース(2個)に
パイプハンガー(2個)を取付けます。


① ハンガー本体のフックをベースの溝に差込む。




② 本体を回転させてWベースの下側に引掛ける。
③ カバー(2個)を差込んだパイプを片側ずつ
本体の受け部にはめ込む。



④ カバーを本体に差込む。
⑤ パイプがしっかりと取付けられたことを確認。
取付け完了です。



- 納まり図: Wベースに取付けた状態 (単位mm)
- ※パイプ1本につきパイプハンガーを2個使用します。



型番	色	内箱入数	外箱入数
CC-102	ホワイト	1箱2個入	20箱

- 寸法図 (単位mm)

